

**OZ-hylschuck Form E3, VDI 40, Typ: 1,5-25****Beställningsdata**

Ordernummer	319505 1,5-25
GTIN	4062406423018
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

Huvudsakligen för borring och centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

passande spännhylsor	462 E
l_8	59 mm
Utvändig diameter d_{10}	60 mm
l_3	22 mm
Spännvidd d_2	2 - 25 mm
Kragdiameter d_6	83 mm
l_9	75 mm
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktslag

VDI-spänntånghållare