



Industrikoppling utvändiga gängor, Utvändig anslutningsgänga: 3/8tum



Beställningsdata

Ordernummer	080230 3/8
GTIN	4062406403195
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), **DN 7,8**. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet. Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.

Teknisk beskrivning

Material	Mässing
Maximalt arbetstryck	35 bar
genomflöde	2000 l/min
Utvändig anslutningsgänga	3/8 tum
Produktslag	Koppling

