



## Industrikoppling invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 1/2tum



### Beställningsdata

Ordernummer	080231 1/2
GTIN	4062406423131
Artikelklass	02A

### Beskrivning

#### Utförande:

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), **DN 7,8**. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet. Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

#### Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.

### Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	35 bar
Material	Mässing
Invändig anslutningsgänga	1/2 tum
genomflöde	2000 l/min
Produktslag	Koppling