



## Industrikoppling invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 3/8tum



### Beställningsdata

Ordernummer	080231 3/8
GTIN	4062406423124
Artikelklass	02A

### Beskrivning

#### Utförande:

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), **DN 7,8**. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet. Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

#### Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.

### Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	35 bar
genomflöde	2000 l/min
Invändig anslutningsgänga	3/8 tum
Material	Mässing
Produktslag	Koppling