

**HOLEX****Industrikoppling slanganslutning, Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd): 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080232 13
GTIN	4062406423162
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), **DN 7,8**. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet. Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

**Material:**

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.

**Teknisk beskrivning**

genomflöde	2000 l/min
Maximalt arbetstryck	35 bar
Material	Mässing
Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd)	13 mm
Produktslag	Koppling