

HOLEX**Industrikoppling slanganslutning, Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd): 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080232 6
GTIN	4062406423148
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), **DN 7,8**. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet.

Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	35 bar
Material	Mässing
genomflöde	2000 l/min
Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd)	6 mm
Produktslag	Koppling