

HOLEX**Industrikoppling slanganslutning, Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd): 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080232 9
GTIN	4062406423155
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), **DN 7,8**. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet.

Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	35 bar
Slanganslutning inner-Ø (nominell bredd)	9 mm
genomflöde	2000 l/min
Material	Mässing
Produktslag	Koppling