

DYMO**Märkmaskin, Typ: 5200****Beställningsdata**

Ordernummer	085500 5200
GTIN	3501170841402
Artikelklass	08U

Beskrivning**Utförande:**

Robusta, mobila märkapparater för snabb och enkel framställning av självhäftande plastetiketter. Hållbart termotransfertryck. Inställbar bandmatning framåt och bakåt. Avsedda för Dymo D1-band. Energiförsörjning via laddbart **litiumjonbatteri**, nätladdare. Enkel textbearbetning tack vare snabbknappar. **Robust industrietikettskrivare** för enkel påskrift av kablar, strömbrytare, hyllor m.m. **Snabbknappar** för eltekniska symboler som används ofta.

Användningsdata:

Etiketterna fäster på nästan alla glatta och fettfria ytor.

leveransinnehåll:

Inklusive band för svart på vitt och bruksanvisning. Påskriftsapparat inkl. litiumjonbatteri och nätdel. 1 st påskriftsbandkassett nylon, vit, 19 mm × 3,5 m, 1 st industrivinyletikett vit 12 mm × 5,5 m.

OBS!:

- **Flera olika språkversioner kan ställas in.**
- **Tysk knapplayout finns på lager, fransk knappsets på begäran.**

Teknisk beskrivning

möjliga bandbredder	9; 12; 19 mm
---------------------	--------------

Bredd	124 mm
bandklippning	manuell
Antal ingående batterier	1
nätadapter	Inklusive
Längd	64 mm
Antal tillgängliga tecken/symboler	100
anmärkning	Etikettminne
maximal teckenhöjd	13 mm
antal textstilar	4
Typ	Rhino 5200
Batterityp	Litiumjon
antal teckenbredder	2
antal teckenstorlekar	7
tangentbordslayout	ABC
Energiförsörjning	Batteridriven
antal textrader	1-4
höjd	234 mm
passande märkbandskassett	RHINO
vikt inklusive batteri	780 g
antal tecken i fönstret	2×14
förpackning	Transportväska
tillverkarens beteckning	S0841400
Produktslag	Märkmaskin

Tillbehör

Märkbandskassett Typ W	085512 W
Märkbandskassett 19 mm×3,5 m nylon Typ W	085516 W
Märkbandskassett 12 mm×5,5 m vinyl Typ W	085517 W

Märkbandskassett Typ W	085513 W
Märkbandskassett9 mm×5,5 m vinyl Typ W	085509 W
Märkbandskassett Typ W	085511 W
Märkbandskassett Typ W	085514 W
Märkbandskassett19 mm×5,5 m Vinyl Typ W	085510 W