



Digital lutningsmätare CLINOBEVEL 1 USB, Typ: SOFT



Beställningsdata

Ordernummer	467555 SOFT
GTIN	7630041115321
Artikelklass	45C

Beskrivning

Utförande:

Universellt användbar lutningsmätare för absoluta och relativa mätningar. Fyra exakt bearbetade mätbaser gör det möjligt att mäta lutningar i godtyckliga kvadranter. Förstärkt hölje av hårdeloxerad aluminium, stänkvattenskyddat. Med vinkel- respektive lutningsvisning. Automatisk generering av testrapporter med programvaran Clinisoft.

leveransinnehåll:

inklusive etui. Dessutom USB-datakabel och programvara Clinisoft.

Teknisk beskrivning

vikt	520 g
datautgång	USB-gränssnitt
noggrannhet	2+1 sifferstegvärde bågminut
Bredd	75 mm
Serie	Clinobevel
mätområde	±45 grad
Längd	100 mm

Avläsning	0,02 mm/m
höjd	35 mm
Norm	DIN 2276
Mätteknik	digital
förpackning	Etui
Produktslag	Lutningsmätare