

FLUKE.

Beröringsfri spänningsprovare, Typ: 1ACII



Beställningsdata

Ordernummer	473005 1ACII
GTIN	095969290814
Artikelklass	47H

Beskrivning

Utförande:

Kompakt spänningsprovare för beröringsfri detektering av spänningsförande ledningar.

Funktion:

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Användningsdata:

Provning av kablar, eluttag, grenuttag etc., om mätspetsen lyser med rött sken och en pipande signal hörs är spänning pålagd.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
överspänningskategori	CAT IV / 1000 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
IP-skyddsklass	IP 40
Antal ingående batterier	2
indikeringsintervall AC	200 - 1000 V
strömförsörjning	2× 081561 LR3
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

027120 S

KalibreringSpänningsprovare Typ S	
-----------------------------------	--

DAkS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S
--	----------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------