

FLUKE.

Beröringsfri spänningsprovare, Typ: LVD2**Beställningsdata**

Ordernummer	473005 LVD2
GTIN	095969369978
Artikelklass	47H

Beskrivning**Utförande:**

Kompakt spänningsprovare för beröringsfri detektering av spänningsförande ledningar. extra mätpunktsbelysning.

Funktion:

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Användningsdata:

Provning av kablar, eluttag, grenuttag etc., om mätspetsen lyser med rött sken och en pipande signal hörs är spänning pålagd.

Teknisk beskrivning

överspänningskategori	CAT IV / 600V
IP-skyddsklass	IP 40
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
indikeringsintervall AC	90 - 600 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	2x 081561 LR3
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------