

**BENNING****Fasprovare, Typ: VT2****Beställningsdata**

Ordernummer	473282 VT2
GTIN	4014651440555
Artikelklass	47A

**Beskrivning****Utförande:**

För snabb och enkel fasprovning av eluttag, grenlådor, brytare och lampor. Lokaliserar kabelbrott i isolerade ledningar.

**Funktion:**

IP53: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

Fasprovning, kontroll av isolerade ledningar med avseende på kabelbrott. Dessutom magnetfältprovning på ventilen, kontakter, reläer, pumpar och magnetfältspolar.

**Norm:****DIN EN 61010-1.****leveransinnehåll:**

Inklusive 2 batterier nr 081561 storlek LR3.

**Teknisk beskrivning**

överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
IP-skyddsklass	IP 53
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivna
spänningsintervall AC	12 - 1000 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
material hus	ABS-plast

Produktslag

Fasprovare

---

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3

081561 LR3