

FLUKE.

**Tånginstrument, Typ: 365****Beställningsdata**

Ordernummer	473290 365
GTIN	095969559874
Artikelklass	47H

**Beskrivning****Utförande:**

Tånginstrument med stor, lättavläst LCD-display i smal och ergonomisk design. Dessutom display med bakgrundsbelysning. Löstagbar tång för enklare mätning.

**Norm:****EN 61010-1****leveransinnehåll:**

Inkl. mätledningar och stoppad bärväska. Batterier 2 st nr 081561 storlek LR6.

**Teknisk beskrivning**

minnesfunktion	HOLD
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
överspänningskategori	CAT III 600 V
växelström AC	0,1 A – 200 A

mätmetod	TRUE RMS (AC)
grundnoggrannhet	2 %
resistans	0,1 $\Omega$ – 6 k $\Omega$
likström DC	0,1 A – 200 A
visningsområde	6000
likspänning DC	0,1 V – 600 V
maximal tångöppning	18 mm
växelspänning AC	0,1 V – 600 V
strömförsörjning	2× 081561 LR6
Norm	EN 61010-1
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

## Tjänster

KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D
DAkS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------