



Lysdiodhandstroboskop, Typ: 476



Beställningsdata

Ordernummer	471200 476
GTIN	4029547001772
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Hög inställningsnoggrannhet och stabilitet genom dynamiskt reagerande inställningsratt. Hög ljusstyrka genom energioptimerad kopplingselektronik och kraftfull xenonblixtlampa. Memoryfunktion (det sista värdet sparas vid avstängning). Triggeringång till synkronisering av blyxtsekvensen. Stativanslutning på höljet. Batterigångtid mer än 2 timmar.

Användningsdata:

Mätning av mycket små objekt eller i ej direkt åtkomliga punkter – utan avbrott i den löpande driften. Optimal för mätning av varvtal och för inspektion av delar som rör sig med hög frekvens.

leveransinnehåll:

Inkl. transportväska, laddare med 4 landsadapttrar och triggersignalstickkontakt.

Teknisk beskrivning

höjd	50 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
arbetstemperatur	0 - 40 °C
Antal ingående batterier	6

felgräns	0,01 (± 1 siffra) %
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Bredd	65 mm
mätområde	30 - 12500 min ⁻¹
Längd	240 mm
vikt	415 g
Kalibrering	I2
Produktslag	Stroboskop

Tjänster

KalibreringVarvräknare/stroboskop Typ D	027900 D
---	----------

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------