

**BENNING****Digital tångamperemeter, tillverkarens beteckning: CM10-1****Beställningsdata**

Ordernummer	473305 CM10-1
GTIN	4014651446885
Artikelklass	47A

**Beskrivning****Utförande:**

Robust och ergonomiskt plasthölje med belyst LCD-display. Säker växel- och likströmsnätning utan att strömkretsen behöver öppnas. Registrering av mätvärde/maximalvärde; relativ mätning.

**Användningsdata:**

Digitala mätinstrument för många användningsområden. Med hög säkerhet och flera tillsatsfunktioner. Utformad för yrkesanvändning inom industri, service och hantverk. Kapacitetsmätning, diodprovning. Datalogg, minne, Bluetooth, app för startströmmätning (INRUSH), lågpasfilter (HFR), voltsensor, ZERO-funktion.

**Norm:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**leveransinnehåll:**

Inklusive batterier, mätledningar, kompakt skyddsväska och bruksanvisning.

**Teknisk beskrivning**

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
frekvens	0,01 Hz – 10 kHz
grundnoggrannhet	1 %

mätmetod	TRUE RMS
överspänningskategori	CAT III 1000 V
överspänningskategori	CAT IV 600 V
minnesfunktion	HOLD, MAX / MIN
likström DC	10 mA – 1500 A
Energiförsörjning	Batteridrivnen
resistans	0,1 $\Omega$ – 600 $\Omega$
akustiskt kontinuitetstest	ja
maximal tångöppning	42 mm
likspänning DC	0,1 mV – 1000 V
växelspänning AC	0,1 V – 1000 V
Antal ingående batterier	2
tillverkarens beteckning	CM10-1
visningsområde	6000
växelström AC	10 mA – 1500 A
strömförsörjning	2x 081561 LR6
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

## Tjänster

DAkKS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D
KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------