

Lyftkedja 2 strängar, Effektiv längd: 5m



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 086425 5 |
| GTIN | 2050002048683 |
| Artikelklass | 08Y |

Beskrivning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring).

Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting.

OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-----------|
| Effektiv längd | 5 m |
| Kedje-Ø | 6 mm |
| Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$ | 1600 kg |
| Lyftkapacitet WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$ | 1120 kg |
| Produktslag | Lyftkedja |

