

**Garant****Gängsäkringsmedel 2GP22, Innehåll: 250ml****Beställningsdata**

Ordernummer	088060 250
GTIN	4062406422806
Artikelklass	01K

**Beskrivning****Utförande:**

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Typ **2GP22** låghållfast. Medelhög viskositet. Idealisk för skruvförband som ska vara lätta att demontera. För säkring av skruvar med fingänga.

**Användningsdata:**

**Låghållfast** – kan lätt lossas med normala verktyg. **Medelhållfast** – kan fortfarande lossas med normala verktyg. **Höghållfast** – kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

**OBS!:**

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

**Teknisk beskrivning**

Demontering	med normala verktyg
minimalt lossningsmoment	5,5 - 11,5 Nm

lämpligt för material	metall
fullhärdad efter	3 - 6 h
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
Hållfasthetsklass	låg hållfast
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	tätande
för gängstorlek M upp till	M36
lagringstemperatur	5 - 23 °C
handfast efter	5 - 10 min
Påfyllningsvolym	250 ml
Dynamisk viskositet	800 - 1500 mPas
Flampunkt	100 °C
Kemisk bas	Metakrylater
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Form	flytande
temperaturområde	-55 - 180 °C
Densitet	1,08 g/cm <sup>3</sup>
för gängtyp	Fingänga
Färg	violett
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Gängsäkringsmedel