

Garant**Gängsäkringsmedel 2GP70, Innehåll: 50ml****Beställningsdata**

Ordernummer	088062 50
GTIN	4062406423438
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentgänglåsningarna är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Typ **2GP70** höghållfast. För fastsättning av stagbultar, kul- och rullager som normalt inte ska gå att lossa senare. För högt belastade skruvförband.

Användningsdata:

Låghållfast – kan lätt lossas med normala verktyg. **Medelhållfast** – kan fortfarande lossas med normala verktyg. **Höghållfast** – kan bara lossas med specialverktyg eller genom uppvärmning (>150°C).

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

Kemisk bas	Metakrylater
Densitet	1,09 g/cm ³

lämpligt för användningsområde	Universellt användbar
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
Demontering	kraftig
Påfyllningsvolym	50 ml
fullhärdat efter	3 - 6 h
Form	flytande
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	tätande
Egenskap	oljetolerant
temperaturområde	-55 - 180 °C
Dynamisk viskositet	300 - 900 mPas
Hållfasthetsklass	höghållfast
lagringstemperatur	5 - 23 °C
Flampunkt	100 °C
minimalt lossningsmoment	35 - 45 Nm
Färg	grön
för gängstorlek M upp till	M20
handfast efter	5 - 15 min
lämpligt för material	metall
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Gängsäkringsmedel