

Garant GREENPLUS

**Gängtätningsmedel 5GP42, Innehåll: 250ml****Beställningsdata**

Ordernummer	088064 250
GTIN	4062406423483
Artikelklass	01K

**Beskrivning****Utförande:**

Med gängtättningsmedel förhindras läckage av gasformiga och flytande medier. Bland de typiska användningsområdena för gängtättningsmedel återfinns man bl.a. tätning av konformiga metallgångor och anslutningsdon.

Typ **5GP42**. Tättningsmedel för arbetsstycken med gängor i hydrauliska och pneumatiska system resp. anslutningsdelar. Effektivt skydd mot olja, vatten, kolväten och kemiska produkter.

**OBS!:**

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

**Teknisk beskrivning**

Densitet	1,08 g/cm <sup>3</sup>
minimalt lossningsmoment	15 - 25 Nm
temperaturområde	-55 - 180 °C
Kemisk bas	Metakrylatester
handfast efter	10 - 20 min
Hållfasthetsklass	medelhållfast

Flampunkt	100 °C
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Dynamisk viskositet	400 - 800 mPas
Påfyllningsvolym	250 ml
för gängstorlek tum	3/4 tum
lagringstemperatur	5 - 23 °C
Färg	brun
Form	flytande
Demontering	med normala verktyg
Största spaltmått	0,15 mm
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
för gängstorlek M upp till	M26
fullhärdad efter	3 - 6 h
lämpligt för material	metall
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Tätningmedel