

Garant GREENPLUS

Gängtätningsmedel 5GP42, Innehåll: 50ml**Beställningsdata**

Ordernummer	088064 50
GTIN	4062406423476
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Med gängtättningsmedel förhindras läckage av gasformiga och flytande medier. Bland de typiska användningsområdena för gängtättningsmedel återfinns man bl.a. tätning av konformiga metallgångar och anslutningsdon.

Typ **5GP42**. Tättningsmedel för arbetsstycken med gängor i hydrauliska och pneumatiska system resp. anslutningsdelar. Effektivt skydd mot olja, vatten, kolväten och kemiska produkter.

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

Påfyllningsvolym	50 ml
Form	flytande
för gängstorlek tum	3/4 tum
Färg	brun
Största spaltmått	0,15 mm
Demontering	med normala verktyg

Flampunkt	100 °C
Densitet	1,08 g/cm ³
temperaturområde	-55 - 180 °C
Dynamisk viskositet	400 - 800 mPas
Hållfasthetsklass	medelhållfast
minimalt lossningsmoment	15 - 25 Nm
Kemisk bas	Metakrylatester
för gängstorlek M upp till	M26
handfast efter	10 - 20 min
lämpligt för material	metall
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
lagringstemperatur	5 - 23 °C
fullhärdad efter	3 - 6 h
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Tätningemedel