

Garant GREENPLUS

**Yttättningsmedel 5GP74, Innehåll: 50ml****Beställningsdata**

Ordernummer	088067 50
GTIN	4062406423537
Artikelklass	01K

**Beskrivning****Utförande:**

Tätningmaterial som härdar utan lufttillträde mellan tätt aniggande metallytor.  
Typ **5GP74**. För tätning av flänsar och ytor. Snabbhärdande, lätt flexibel tätningfilm.

**OBS!:**

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

**Teknisk beskrivning**

Hållfasthetsklass	medelhållfast
Kemisk bas	anaerobt metakrylat
Form	flytande
temperaturområde	-55 - 180 °C
lagringstemperatur	5 - 23 °C
Demontering	med normala verktyg
lämpligt för användningsområde	Yttätning
lämpligt för användningsområde	Flänsförband

Färg	orange
Densitet	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Största spaltmått	0,25 mm
fullhärdat efter	3 - 6 h
lämpligt för material	metall
handfast efter	5 - 20 min
Flampunkt	100 °C
Dynamisk viskositet	23000 - 35000 mPas
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	vattenbeständig
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
minimalt lossningsmoment	10 - 20 Nm
Påfyllningsvolym	50 ml
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Tätningemedel