

Garant GREENPLUS

Gängtätningsmedel 5GP77, Innehåll: 250ml**Beställningsdata**

Ordernummer	088066 250
GTIN	4062406423520
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Med gängtätningssmedel förhindras läckage av gasformiga och flytande medier. Bland de typiska användningsområdena för gängtätningssmedel återfinns man bl.a. tätning av konformiga metallgångor och anslutningsdon.

Typ **5GP77**. Tätar rörskarvar med koniska / cylindriska gängor upp till R3 tum, t.ex. i gasledningssystem. Varmhållfast.

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

Färg	gul
Flampunkt	100 °C
lämpligt för användningsområde	Rörtätning
lämpligt för användningsområde	rörgänga
Hållfasthetsklass	höghållfast
minimalt lossningsmoment	20 - 30 Nm

temperaturområde	-55 - 180 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Största spaltmått	0,35 mm
för gängstorlek tum	3 tum
Dynamisk viskositet	20000 - 40000 mPas
Påfyllningsvolym	250 ml
Kemisk bas	Metakrylatester
lämpligt för material	metall
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	märkningfri
Demontering	med normala verktyg
Form	flytande
fullhärdad efter	3 - 6 h
lagringstemperatur	5 - 23 °C
handfast efter	5 - 15 min
Densitet	1,09 g/cm ³
för gängstorlek M upp till	M80
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Tätningemedel