

Garant GREENPLUS

Gängtätningsmedel 5GP11, Innehåll: 250ml**Beställningsdata**

Ordernummer	088065 250
GTIN	4062406423506
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Med gängtätningssmedel förhindras läckage av gasformiga och flytande medier. Bland de typiska användningsområdena för gängtätningssmedel återfinns man bl.a. tätning av konformiga metallgångar och anslutningsdon.

Typ **5GP11**. Täta mot vatten, tryckluft, gas, bensin, gasol samt kemiska produkter. Tixotrop. PTFE fyllmedel möjliggör enkel demontering. Speciellt för tätning av koniska/cylindriska rörskruvkopplingar. Efter härdning bildas en elastisk beläggning.

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

Densitet	1,09 g/cm ³
lämpligt för användningsområde	Skruvkopplingar
lämpligt för användningsområde	rörgångar
lämpligt för användningsområde	Rörtätning
lämpligt för material	metall

Hållfasthetsklass	låg hållfast
lagringstemperatur	5 - 23 °C
Form	flytande
Färg	vit
fullhärdat efter	1 - 3 h
minimalt lossningsmoment	5 - 15 Nm
Påfyllningsvolym	250 ml
Demontering	med normala verktyg
för gängstorlek M upp till	M80
temperaturområde	-55 - 180 °C
Kemisk bas	Metakrylatester
Flampunkt	100 °C
handfast efter	15 - 20 min
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
för gängstorlek tum	3 tum
Dynamisk viskositet	15000 - 25000 mPas
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Tätningemedel