

Garant GREENPLUS

Yttättningsmedel 5GP73, Innehåll: 250ml**Beställningsdata**

Ordernummer	088068 250
GTIN	4062406423568
Artikelklass	01K

Beskrivning**Utförande:**

Tätningmaterial som härdar utan lufttillträde mellan tätt aniggande metallytor.

Typ **5GP73**. Medelhållfast tixotrop yttätning för tärning av gängade metalldelar. Tätning av lock, flänsar och ytor. Snabbhärdande, lätt flexibel tätningssfilm.

OBS!:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

Teknisk beskrivning

Kemisk bas	anaerobt metakrylat
Egenskap	vattenbeständig
Egenskap	oljebeständig
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Färg	grön
Densitet	1,11 g/cm ³
minimalt lossningsmoment	10 - 20 Nm

Dynamisk viskositet	35000 - 60000 mPas
lämpligt för material	metall
handfast efter	5 - 15 min
Största spaltmått	0,2 mm
Hållfasthetsklass	medelhållfast
lagringstemperatur	5 - 23 °C
Form	flytande
Flampunkt	100 °C
lämpligt för användningsområde	Flänsförband
lämpligt för användningsområde	Yttätning
fullhärdat efter	3 - 6 h
temperaturområde	-55 - 180 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Påfyllningsvolym	250 ml
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Tätningemedel