

Garant GREENPLUS

**Yttättningsmedel 5GP73, Innehåll: 50ml****Beställningsdata**

Ordernummer	088068 50
GTIN	4062406423551
Artikelklass	01K

**Beskrivning****Utförande:**

Tätningmaterial som härdar utan lufttillträde mellan tätt aniggande metallytor.

Typ **5GP73**. Medelhållfast tixotrop yttätning för tärning av gängade metalldelar. Tätning av lock, flänsar och ytor. Snabbhärdande, lätt flexibel tätningssfilm.

**OBS!:**

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.

**Teknisk beskrivning**

minimalt lossningsmoment	10 - 20 Nm
Flampunkt	100 °C
fullhärdat efter	3 - 6 h
Kemisk bas	anaerobt metakrylat
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
lagringstemperatur	5 - 23 °C

Påfyllningsvolym	50 ml
lämpligt för användningsområde	Flänsförband
lämpligt för användningsområde	Yttätning
lämpligt för material	metall
Dynamisk viskositet	35000 - 60000 mPas
handfast efter	5 - 15 min
Färg	grön
Form	flytande
Största spaltmått	0,2 mm
Egenskap	vattenbeständig
Egenskap	oljebeständig
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Densitet	1,11 g/cm <sup>3</sup>
temperaturområde	-55 - 180 °C
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Produktslag	Tätningemedel