

Garant**Batteridrivnen LED-stavlampe, Typ: 200****Beställningsdata**

Ordernummer	081448 200
GTIN	4062406401900
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

Extremt smal batteridrivnen LED-stavlampe med robust och elegant hölje av aluminium. Det steglöst dimbara huvudljuset och den starkt fokuserade spotlysdioden ger en optimal belysning i trånga utrymmen.

- **Stabilt metallclips på baksidan.**
- **Stark magnet i lampfoten.**
- **Laddningsnivån är alltid synlig genom den centriskt placerade LED-displayen.**

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 2,5$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-D laddkabel.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon

ljusflöde	20 - 200 lm
vikt	56 g
total bredd	17 mm
IP-skyddsklass	IP 30
totallängd	173 mm
brinntid	1 - 10 h
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa