



LED-maskinbelysning ring, Typ: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	081439 160
GTIN	4260131238895
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i **aluminiumhus** och en satinerad akrylskiva för en **jämn 160 graders belysning**.

- **Låg reflexion, bländ- och flimmerfri.**
- **Anslutning till 24 V nätaggregat eller 24 V maskinstyrenhet.**

Ringbelysning "Cirkelljus" för skuggfri 360° belysning kring spindeln i fräs- och bormaskiner. Flexibel fastsättningsmöjlighet på olika maskintyper genom de justerbara magnethållarna.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive gummiklädda magneter, nätaggregat.

Teknisk beskrivning

totalhöjd	42 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
ljuseffekt	7,5 W
Belysning	LED-modul
IP-skyddsklass	IP 67
ljusflöde	460 lm

ATEX-zon	ingen
märkspänning	24 V
inner-Ø	100 mm
Utvändig Ø	160 mm
Produktslag	Maskinbelysning