

**LED-allmänbelysning, effektförbrukning: 48W****Beställningsdata**

Ordernummer	081274 48
GTIN	5708997354537
Artikelklass	08C

Beskrivning**Utförande:**

Skuggfritt och bländfritt utförande med stor ljusspridning.

Med integrerat handtag och stativfot för direktmontering av byggstrålkastaren. Två jordade eluttag gör att elverktyg kan anslutas snabbt och enkelt utan att extra kablar behöver användas.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Passar till:

Trefotsstativ nr 081252 storlek 1,35-3.

Teknisk beskrivning

märkspänning	100 - 240 V
vikt	3430 g
totalhöjd	310 mm
Inställningsbar strålningsvinkel	100 grad
Anslutningskabel längd	5 m

effektförbrukning	48 W
totallängd	318 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
total bredd	117 mm
IP-skyddsklass	IP 54
ljusflöde	6000 lm
Produktslag	Allmänbelysning