



## LED-stavlampe med batteri, totallängd: 240mm



### Beställningsdata

Ordernummer	081571 240
GTIN	5708997356104
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Hopfällbar 3 i 1-ficklampa med extremt smal och kompakt design. Möjliggör kontroll och belysning av svåråtkomliga och trånga ställen. Helt hopfälld, i fickformat, fungerar lampan som en vanlig handlampe. Dessutom spotlight och två ljusstyrkesteg (50 eller 100 %). Kraftfull inbyggd magnet och krok.

#### Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing > 2,5$  mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

#### leveransinnehåll:

Exkl. nätdel. En laddkabel ingår i leveransen.

### Teknisk beskrivning

totallängd	240 mm
brinntid	2,5 h
IP-skyddsklass	IP 30
Batterityp	Litiumjon

Belysning	LED-modul
Brinntid steg 2	5 h
Ljusflöde steg 2	100 lm
Antal ingående batterier	1
vikt	100 g
Energiförsörjning	Batteridrivnen
ljusflöde	200 lm
Produktslag	Ficklampa