



Spärrskruvdragare (tryckluft), Typ: 9427



Beställningsdata

Ordernummer	079122 9427
GTIN	015451652111
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig Ø. Tryckluftsdreven mini-spärrskruvdragare med 130 mm längd. Snabbytesknapp för byte av hylsnyckelinsats.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	270 min ⁻¹
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
maximala vibrationer enligt EN	5 m/s ²
maximal luftförbrukning	336 l/min
momentintervall	7 - 35 Nm
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
mått verktygshållare	3/8 tum
tillverkarens beteckning	9427

vikt	0,5 kg
anslutningsgänga	BSP
max skruv-Ø (8.8–12.9)	M8
Längd	130 mm
bullernivå	93 dB(A)
Produktslag	Skruvdragare