

 LEDLENSER

LED-pannlampa med batteri, Typ: H15R-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081479 H15R-CORE
GTIN	4058205020930
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Kraftfulla LED-pannlampor för professionell användning.

- **Vridbart huvud och steglös fokusfunktion.**
- **Intuitiv manövrering och steglös dimning.**
- **Utbytbart, tvättbart pannband.**
- **Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel sammankoppling med ett omfattande tillbehörssortiment.**

Kraftfulla pannlampor med intuitiv manövrering och steglös ljusflödesreglering, extremt högt skydd mot damm och vatten genom Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel hopkoppling med det omfattande tillbehörssortimentet.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	1000 lm
tillverkarens beteckning	H15R Core
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivna

Antal ingående batterier	1
Brinntid steg 2	80 h
Ljusflöde steg 2	20 lm
brinntid	5 h
vikt	380 g
Huvud-Ø	47 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Dimbar belysning	ja
Ljusflöde-boost	2500 lm
Produktslag	Pannlampa