

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiN, M: M2,6****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 139178 M2,6 |
| GTIN | 4045197509086 |
| Artikelklass | 11H |

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.

Toleransklass: ISO 2X/6HX.

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Med gammal DIN-profil.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 0,45 mm

totallängd L: 50 mm

Skaftdiameter D_s: 2,8 mm

Skaftfyrkant □: 2,1 mm

Kärnhålsdiameter riktvärde: 2,4 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|---------|
| Gäng-Ø | 2,6 mm |
| Antal spånspår | 3 |
| Gängstigning | 0,45 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Skaftdiameter D _s | 2,8 mm |
| Skaftfyrkant □ | 2,1 mm |
| totallängd L | 50 mm |
| Kärnhålsdiameter riktvärde | 2,4 mm |

| | |
|-----------------------|---|
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |
| Gängdjup | 7,8 mm |
| gänga | M2,6 |
| Beläggning | TiN |
| Gängtyp | M |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Skärmaterial | HSS E PM |
| Norm | DIN 2174 |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Färgring | grön |
| Produktslag | Rullgängtapp |