

Garant**Maskinrullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6HX, TiN, M: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	139178 M20
GTIN	4045197533746
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

DIN 2174 (\approx **DIN 371** \leq M10; \approx **DIN 376** \geq M12). **Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.**

Toleransklass: ISO 2X/6HX.

Den **innovativa polygonformen** möjliggör många användningsområden. Den **multifunktionella skiktstrukturen** uppnår **maximal livslängd** även i **höghållfasta material**.

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 2,5 mm

totallängd L: 140 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mm

Skaftfyrkant \square : 12 mm

Kärnhålsdiameter med riktvärde: 18,85 mm

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	8
Gängstigning	2,5 mm
Gäng- \emptyset	20 mm
Antal skär Z	8
Skaftdiameter D_s	16 mm
Skaftfyrkant \square	12 mm
totallängd L	140 mm
Kärnhålsdiameter med riktvärde	18,85 mm

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Gängdjup	60 mm
gänga	M20
Beläggning	TiN
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E PM
Norm	DIN 2174
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Färgring	grön
Produktslag	Rullgängtapp