

## Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 80mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085915 80
GTIN	2050000965319
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

#### OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

### Teknisk beskrivning

höjd	18 mm
maximal temperaturbeständighet	120 °C
Gänghylsa	ja
nominell vidhäftningskraft	600 N
vikt	520 g
Ø	80 mm
Material yta	förzinkade
Gänga	M10 mm
höjd med gänga	34 mm

Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet