

Garant
HM-fräs HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 25 mm

Beställningsdata

Ordernummer	203003 25
GTIN	4045197643971
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Med torusliknande hörnradie.

Tolerans: Storlek nom. Ø $D_c = e8$.

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 4

Spiralvinkel: 38 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 4

Skärlängd L_c : 45 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 60 mm

Friställningsdiameter D_1 : 24,5 mm

total längd L: 121 mm

Skaftdiameter D_s : 25 mm

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	60 mm
Friställningsdiameter D_1	24,5 mm
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,1 mm
Tandantal Z	4
Skär-Ø D_c	25 mm
Matning f_z för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,07 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm

totallängd L	121 mm
Skärlängd L _c	45 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	38 grad
Hörnavrundning r _v	0,5 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärdelning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Frislipning av verktyg Typ FRST	209900 FRST
---------------------------------	-------------