

**Garant****Krympchuck Form ADB, BT 50 A = 160, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303461 10
GTIN	4062406520168
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

**Norm:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
utkragningenslängd A-mått	160 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	BT 50 A = 160
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Underskåp för	354290
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50

DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50