

Garant**Krympchuck Form ADB, BT 50 A = 160, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303461 16
GTIN	4062406520182
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	34 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Ø D ₂	27 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
fäste	BT 50 A = 160
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50

Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Underskåp för	354290
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50