

Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 13mm



Beställningsdata

Ordernummer	085915 13
GTIN	2050000964992
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Teknisk beskrivning

Ø	13 mm
Material yta	förzinkade
höjd	4,5 mm
nominell vidhäftningskraft	10 N
Gänghylsa	ja
Gänga	M3 mm
höjd med gänga	11,5 mm
vikt	5 g
maximal temperaturbeständighet	120 °C

Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet

Tillbehör

Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga M3	085921 M3
--	-----------