

**Snabbkoppling Med invändig gänga, Invändig anslutningsgänga: 3/8tum****Beställningsdata**

Ordernummer	080171 3/8
GTIN	4062406572709
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Snabblåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank).
Arbetstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	35 bar
genomflöde	1000 l/min
Invändig anslutningsgänga	3/8 tum
Produktslag	Koppling