

**Snabbkoppling Med slanganslutning, Slanganslutning invändig Ø: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080172 6
GTIN	4062406523954
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Snabbåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank).  
Arbetstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

**Teknisk beskrivning**

Slanganslutning invändig Ø	6 mm
Maximalt arbetstryck	35 bar
genomflöde	1000 l/min
Produktslag	Koppling