

**HOLEX****Snabbkoppling Med slanganslutning, Slanganslutning invändig Ø: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080172 9
GTIN	4062406523961
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Snabbblåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank).  
Arbetstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

**Teknisk beskrivning**

genomflöde	1000 l/min
Maximalt arbetstryck	35 bar
Slanganslutning invändig Ø	9 mm
Produktslag	Koppling