

**Snabbkoppling Med slanganslutning, Slanganslutning invändig Ø: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080172 13
GTIN	4062406523978
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Snabbblåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank).
Arbetstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	35 bar
genomflöde	1000 l/min
Slanganslutning invändig Ø	13 mm
Produktslag	Koppling