

**Nippelsats med invändig gänga 10 delar, Invändig anslutningsgänga: 1/2tum****Beställningsdata**

Ordernummer	080173 1/2
GTIN	4062406522544
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Snabblåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank).
Arbetstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Teknisk beskrivning

Satsinnehåll	10
Maximalt arbetstryck	35 bar
Utvändig anslutningsgänga	1/2 tum
Produktslag	Nippel