

**Nippelsats med invändig gänga 10 delar, Invändig anslutningsgänga: 1/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	080173 1/4
GTIN	4062406522520
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Snabblåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank).  
Arbetstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

**Teknisk beskrivning**

Satsinnehåll	10
Maximalt arbetstryck	35 bar
Utvändig anslutningsgänga	1/4 tum
Produktslag	Nippel