

Lyftkedja 4 strängar, Effektiv längd: A1m



Beställningsdata

Ordernummer	086447 A1
GTIN	2050002049215
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring). Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad kätting. Lyftlättingar förkortningsbara. Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

OBS!:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

Teknisk beskrivning

Effektiv längd	1 m
Kedje-Ø	10 mm
Lyftkapacitet WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	6700 kg
Lyftkapacitet WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	4750 kg
Produktslag	Lyftkedja

