

**Nippelsats med invändig gänga 10 delar, Invändig anslutningsgänga: 3/8tum****Beställningsdata**

Ordernummer	080173 3/8
GTIN	4062406522537
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Snabblåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank).  
Arbetsstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

**Teknisk beskrivning**

Maximalt arbetsstryck	35 bar
Satsinnehåll	10
Utvändig anslutningsgänga	3/8 tum
Produktslag	Nippel