

**Instickskopplingsats 10 delar, Slanganslutning invändig Ø: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080176 13
GTIN	4062406522599
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Snabblåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank).
Arbetstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Teknisk beskrivning

Slanganslutning invändig Ø	13 mm
Maximalt arbetstryck	35 bar
Satsinnehåll	10
Produktslag	Nippel