

**Instickskopplingsats 10 delar, Slanganslutning invändig Ø: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080176 9
GTIN	4062406522582
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Snabblåskoppling NW 7,2. Flödeskapacitet 1000 l/min (luft). Material mässing (blank).  
Arbetstryck PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

**Teknisk beskrivning**

Satsinnehåll	10
Maximalt arbetstryck	35 bar
Slanganslutning invändig Ø	9 mm
Produktslag	Nippel