



Sladdlös våt-/torrdammsugare, Typ: M12FVCL-0



Beställningsdata

Ordernummer	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Bärbar och kraftfull 12 V batteridrivnen våt-/torrdammsugare med M12 FUEL™-motor. Staplingsbar verktygslådutformning för extra transportalternativ och förbättrad förvaring.

leveransinnehåll:

Utan ackumulatör och utan laddare.

Inklusive filter, sugslang, grovsmutsmunstycke och fogmunstycke.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073816; nr 073827 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0
Vikt utan batteri	4,5 kg
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Längd sugslang	0,5 m

behållarvolym	6,1 l
Batterispänning	12 V
tillverkarens beteckning	M12FVCL-0
Flöde	1275 l/min
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
Batteriladdare Typ M1218SC	073840 M1218SC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteristartset Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Litiumjon system M12B6 Batterityp MB12	073829 MB12