

**Garant**

**Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål Ø 8×12 mm,  
Effektiv slanglängd: 5m**

**Beställningsdata**

Ordernummer	080238 5
GTIN	4062406523763
Artikelklass	01A

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang med god fjäderåterföringsstyrka.  
Temperaturbeständig från -20 till +60 °C.

**leveransinnehåll:**

Inklusive **GARANT säkerhets-snabbkoppling av stål** och stål-nippel.

**Teknisk beskrivning**

Maximalt arbetstryck	10 bar
Invändig slang-Ø	8 mm
utvändig slang-Ø	12 mm
Temperaturområde	-20 - 60 °C
Effektiv slanglängd	5 m
Produktslag	Slang

